

# HEPAZONE M

(PRODUIT #HZ-M2)  
ENCEINTE DE TRAVAIL HEPA À BATTERIE

L'enceinte de travail HepaZone M empêche la diffusion de poussières et de particules dangereuses dans l'air pendant l'inspection, l'entretien et la rénovation pour des raisons de décontamination ou de contrôle des infections.



## CARACTÉRISTIQUES

- ① **EXCLUSIF** Ventilateur HEPA à batterie avec plus de 16 heures d'autonomie
- ② **EXCLUSIF** Poteaux à cliquets avec loquets en acier robuste
- ③ Structure en vinyle auto-extinguible avec section du haut en vinyle transparent
- ④ Ouvertures de 25'' de largeur au sommet permettant de passer des tuyaux ou conduits
- ⑤ Conforme ICRA level I-IV (Infection Control Risk Assessment / Control Cube Method)

## HEPANOMAD : MVH-01

Le HepaZone comporte un ventilateur HEPA à batterie intégré avec une capacité de 300 PCM (145 L/s).

Le ventilateur inclut un filtre HEPA et un pré-filtre, et est alimenté par batterie. Un indicateur de batterie intégré indique le niveau de charge. Comme alternative, il est aussi équipé d'un cordon d'alimentation de grade médical permettant de le brancher à une prise murale 120V.

**SYLPROTEC**

Distribué par :

9291 du Prado, St-Léonard, (Québec), H1P 3H1  
Tél : 514-388-5551, Tél : (sans frais) 1-866-580-5551  
Fax : 514-388-2040, Email : info@sylprotec.com  
www.sylprotec.com

# HEPAZONE M

HEPAZONE (PRODUIT #HZ-M2)  
ENCEINTE DE TRAVAIL HEPA À BATTERIE



## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

- Cabine en aluminium
- Étagères amovibles (2)
- Drain au plancher pour faciliter le nettoyage
- Roulettes pivotantes verrouillables
- Finition antidérapante au sol

## MATÉRIAUX :

- Structure: Aluminium & acier peint
- Fenêtres: Vinyle transparent

## DIMENSIONS :


- Largeur: 30" (76 cm)
- Longueur: 60" (152 cm)
- Hauteur: 80" à 130" (203 cm à 330 cm)

## ACCESSOIRES

- **HZ-07**  
Kit d'extension de 48"
- **HZ-08**  
Housse de protection
- **HZ-12**  
Sac à outils
- **HZ-TA**  
Adaptateur de tuiles 60"x60"
- **HZ-SR**  
Support de rangement pour tapis anti-poussières 24"x36"

## OPTIONS

- **BP**  
Ventilateur HEPA alimenté par batterie
- **NB**  
Ventilateur HEPA sans batterie
- **W**  
Ouverture murale
- **F**  
Ouverture au plancher



Distribué par :

9291 du Prado, St-Léonard, (Québec), H1P 3H1  
Tél : 514-388-5551, Tél : (sans frais) 1-866-580-5551  
Fax : 514-388-2040, Email : info@sylprotec.com  
www.sylprotec.com

# ACCESSOIRES



**HZ-07** : Kit d'extension de 48"

Kit d'extension de 4' pour rejoindre les plafonds de plus de 10'.



**HZ-12** : Sac à outils

Sac à outils avec crochets. S'installe sur le bord du cadre supérieur.



**HZ-08** : Housse de protection

Housse de protection pour garder votre HepaZone propre lors de l'entreposage.



**HZTA** : Adaptateur de tuiles

Adaptateur 60" x 60" pour tuiles de plafond surdimensionnées.



**HZ-SR**: StickyRack

Tablette sous la base pour tapis antipoussière "Sticky Mats" 24"x36".

# COMPARER LES MODÈLES



	HEPAZONE NF	HEPAZONE S	HEPAZONE M
<b>Dimensions standards (po)</b> Dimensions Max. (Avec extension) Dimensions Min.	30 X 60 X 120 (168) 30 X 60 X 78	30 X 60 X 120 (168) 30 X 60 X 78	30 X 60 X 130 (178) 30 X 60 X 80
<b>Dimensions XL (po)</b> Dimensions Max. (Avec extension) Dimensions Min.	32 X 75 X 120 (168) 32 X 75 X 78	32 X 75 X 120 (168) 32 X 75 X 78	32 X 75 X 130 (178) 32 X 75 X 80
<b>Cabine</b>	Vinyle	Vinyle	Aluminium/Vinyle
<b>Ventilateur Hepa 99.99%</b>	✗	300 CFM	300 CFM
<b>Plus de 16 heures d'autonomie</b>	✗	✓	✓
<b>Adaptateur universel pour machine à pression négative</b>	✓	✗	✗
<b>Roues pivotantes blocables de 5 po</b>	✓	✓	✓
<b>Ouverture pleine au plafond</b>	✓	✓	✓
<b>Ouverture pleine au mur</b>	✓	✓	Option (W)
<b>Rebords pour rejoindre le mur</b>	✓	✓	Option (W)
<b>Fini anti-dérapant sur le plancher</b>	✓	✓	✓
<b>Panneau d'accès pour objets longs</b>	✓	✓	✓
<b>Tablettes</b>	✗	✗	✓

OPTIONS			
<b>Kit d'extension de 48 po</b>	✓	✓	✓
<b>Housse de protection</b>	✓	✓	✓
<b>Sac à outils</b>	✓	✓	✓
<b>Adaptateur de tuile (60''x60'')</b>	✓	✓	✓
<b>Support de rangement pour tapis anti-poussières</b>	✓	✓	✓



Distribué par :  
 9291 du Prado, St-Léonard, (Québec), H1P 3H1  
 Tél : 514-388-5551, Tél : (sans frais) 1-866-580-5551  
 Fax : 514-388-2040, Email : info@sylprotec.com  
 www.sylprotec.com